




## Variateur toutes lampes Céliane - Graphite

REF. 0 995 33

CÉLIANE

LEGRAND

Niveau   

Finition Graphite



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
- Compatible avec tous les types de lampes - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progressive pendant 1 heure

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Tension	100-240 V
Compatibilité lampes	Permet la commande et la variation de tous types de lampes : <ul style="list-style-type: none"><li>- LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)</li><li>- Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)</li><li>- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 400 VA</li><li>- Halogènes 230 V : 3 à 400 W</li><li>- Tubes fluos avec ballast: 3 à 200 VA</li><li>- Incandescent : 3 à 400 W</li></ul>
Nombre de modules	1 poste
Dimensions	45 x 45 x 33,5 mm
Type de connexion	Bornes à vis
Caractéristiques produit	Eco-variateur 2 fils toutes lampes ECO

---

IP 40

---

IK 02