# Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

**REF. 0 412 21** | LEGRAND |

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
- Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions : 95x61x33mm
- Niveau sonore : 80dB à 1m

## Recommandations / restrictions d’usages

Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe référence 041645

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Volume | 80 dB |
| Tension nominale (Un) | 230-230 V |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Type de courant | AC |
| Batterie incorporée | Non |
| Mode de pose | Saillie |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
| Sans fil | Non |
| Largeur | 61 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 33 mm |

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
| Nature du cable pour connexion | Rigide |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Nombre de sonneries | 1 |
| Objet connecté | Non |
| EAN/Gencode | 3245060412210 |