



Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

REF. 0 412 21

LEGRAND

41,26 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
- Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions : 95x61x33mm
- Niveau sonore : 80dB à 1m

Recommandations / restrictions d'usages

Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe référence 041645

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur	33 mm
		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Fréquence	50-60 Hz
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Sans halogène	Oui
Tension nominale (Un)	230-230 V	Traitement antimicrobien	Non
Type de courant	AC	Capacité des bornes	1.5-1.5 mm²
Batterie incorporée	Non	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de connexion	Borne à vis	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Volume sonore	80 dB	Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Sans fil	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de sonneries	1
Mode de pose	Saillie	Objet connecté	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	1	EAN/Gencode	3245060412210
Largeur	61 mm		
Hauteur	95 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.