

Bloc de porte Mosaic avec 1 voyant rouge , 1 blanc et 1 poussoir d'effacement d'appel et de présence infirmière



REF. 078204L

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, système d'appel infirmière, bloc de porte pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bloc de porte Mosaic pour système appel infirmière - Livré complet avec support et plaque
- Comprend :
 - 1 voyant rouge
 - 1 voyant blanc
 - 1 poussoir d'effacement d'appel et de présence
- Equipé de LEDs à longue durée de vie
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Peut également être utilisé comme bouton d'acquiescement déporté pour l'offre SCS

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Placer l'étiquette rouge sur le voyant d'appel

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD...). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de téléphone. La traçabilité des appels et événements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoires électriques	Autre	Tension nominale (Un)	9-31 V
Type d'accessoires mécaniques	Autre	Courant d'alimentation	0.6-2 A
Largeur	82 mm	Couleur	Blanc
Hauteur	82 mm	Sans halogène	Non
Profondeur	45 mm	Type de connexion	Borne à vis
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Section de câble	0.2-2.5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	Saillie/encastré
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C	Adressable	Non
Température de stockage	-20-70 °C	Traitement antimicrobien	Oui
Type de tension	DC	EAN/Gencode	3414971598577

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

9 804 14	Support de remplacement pour fixation dans boîte d'encastrement d'un bloc de porte ou d'un pupitre SCS pour appel infirmière
-------------	--

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.