

Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet fixation encastré - blanc



REF. 069864L

PLEXO

LEGRAND

Finition Blanc

36,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Poussoir NO+NF 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

Les + utilisation

Permet de commander un circuit via un télérupteur TBT

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Particulièrement adapté à un usage de "bouton extérieur pour sonnette"

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.

Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Mécanisme complet avec cadre	Transparent	Non
Modèle	Autre	Zone de texte/surface d'inscription	Oui
Type de commande	Bouton-poussoir	Impression	Sans
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Résistance aux chocs	IK07
Nombre de contacts inverseurs	1	Largeur d'appareil	85 mm
Version sans contact	Non	Hauteur d'appareil	85 mm
Nombre de bascules d'actionnement	1	Profondeur d'appareil	54 mm
Tension nominale	12 V	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Courant nominal assigné	10 A	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec éclairage	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec source lumineuse	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Possible support IFTTT	Non
Contact de report	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Type de raccordement	Borne automatique	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Type de montage	Encastré	Température de stockage	-25-60 °C
Type de fixation	Fixation à griffes/vis	Type de tension	AC
Matériau	Plastique	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Qualité du matériau	Thermoplastique	Neutre obligatoire	Non
Sans halogène	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Traitement de surface	Non traité	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Finition de la surface	Mat	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Couleur	Blanc	Diamètre de tube pour produit saillie	16-25 mm
Numéro RAL (équivalent)	9003	EAN/Gencode	3414971884038

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.