



Press-étoupe métal IP68 PG13,5

REF. 0 955 13

4,19€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	20 unités
Volume	0.534 dm ³
Poids	630 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. métal

- Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Livrés avec joint de surface monté

Filetage PG

- Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312
- PG : 13,5
- Capacité de serrage Ø Mini : 7 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 13 mm

Caractéristiques Générales

Press-étoupe métal IP 68