

Répartiteur de rangée Lexiclic 3P+2N seul sans cordon connecteur

REF. 0 373 18



233,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.135 dm ³
Poids	1367 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs Lexiclic

- Livrés avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage

Seuls sans cordons connecteurs

- Cordons connecteurs à commander séparément
- Nombre de pôles : 3P + 2 N
- Capacité maxi : 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N

Caractéristiques Générales

Répartiteurs de rangée Lexiclic - 250 A

- Répartition "standard"
- Permettent de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules
- Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides
- Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique Intensité par départ :
- 63 A avec cordons connecteurs 10 mm²
- 40 A avec cordons connecteurs 6 mm²