


Accessoire pour angle extérieur de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte DLP monobloc

REF. 0 107 81

DLP

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte monobloc

- Accessoire de cheminement de câble VDI pour angle extérieur pour goulotte DLP monobloc
- Vient en complément de l'élément de cheminement standard
- Livré avec 2 supports de fixation et 2 vis
- Diamètre maximum 17mm

Les + installation

Se fixe dans le fond de la goulotte grâce aux supports de fixation et des vis

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	non traité
Symétrique	Oui	Couleur	blanc
Modèle	partie inférieure	Numéro RAL	9003
Angle	90 - 90 °	Film de protection	Non
Matériau	plastique	Avec connecteur de conduit	Non
Qualité du matériau	autre	Perforation de montage dans le sol	Non
Sans halogène	Oui	Type de montage des parties supérieures	intérieur
Traitement antibactérien	Non	Avec agrafe pour tenue de câble	Non