

Prise TV-R-SAT 1 câble dooxie finition blanc

REF. 6 003 53

31,08€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	3.193 dm ³
Poids	1005 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Prises télévision à sorties multiples

- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

Prise TV-R-SAT - 1 câble

- Radio FM + DAB+
- Voix de retour sur connecteur TV
- Blanc

Caractéristiques Générales

dooxie™ composable - prises télévision

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49
- Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
- Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition. Prises étoile blindées Classe A, compatible 4G Lte
- Câble coaxial 17 VATC recommandé. Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM50083-2
- Faible atténuation < 1.5 dB
- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- TV : 5-68 et 230-862 MHz
- R : Fm 87,5-108 MHz / DAB 174-223 MHz
- Sat : 950-2400 MHz