



Art d'Arnould univers Mémoire commande volets roulants position fixe - or brossé

REF. 67220

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Mémoire Or brossé

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Mémoire Or brossé, une commande de volet roulant qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Commande de volets roulants à position fixe avec levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Mémoire Or brossé
- Commande chromée avec collerette
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Courant nominal assigné	6 A
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Tension nominale	250 V
Modèle	Autre	Nombre de touches	2
Nombre de pôles	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Type de commande	Bascule/rocker	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Utilisation mécanique possible	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	Encastré	Possible support IFTTT	Non
Matériau	Métal	Largeur hors tout	80 mm
Qualité du matériau	Autre	Hauteur hors tout	80 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur/longueur hors tout	52 mm
Traitement de surface	Galvanisé	Profondeur d'encastrement	31 mm
Finition de la surface	Mat	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de fixation	Fixation avec vis	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Type de raccordement	Borne automatique	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Or	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Section de câble	1.5-1.5 mm ²
Zone de texte/surface d'inscription	Oui	EAN/Gencode	3233620672204
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21		