



Interrupteur bipolaire témoin étanche Plexo composable IP55 10AX 250V - gris

REF. 0 695 32

PLEXO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Interrupteur bipolaire témoin Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveur - Livré avec lampe 230V

Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Interrupteur bipolaire	Tension nominale	250 V
Type de commande	Bascule/bouton	Courant nominal assigné	10 A
Assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Type de raccordement	Autre
Type de montage	Autre	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	Autre	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Non	Largeur d'appareil	64 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	64 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	40 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	40 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement de surface	Non traité	Compatible avec Google Assistant	Non
Finition de la surface	Mat	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Couleur	Gris	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Numéro RAL (équivalent)	7046	Possible support IFTTT	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-20-40 °C
Voyant	Oui	Température de stockage	-25-70 °C
Fonction d'éclairage	Éclairé sous tension	Type de tension	AC
Type d'éclairage	Lampe à effluves	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Résistance aux chocs	IK07	EAN/Gencode	3245060695323