

## Élément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA408 - 40A - 8 conducteurs / 2+2 prises - 3 mètres

REF. ZU75220101

ZUCCHINI



239,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

- Élément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum
- Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
- Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
- Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
- LBA408 longueur 3m :
  - In : 40A
  - Conducteurs : 8
  - Prises : 2+2
  - Poids : 4,7kg

### Les + installation

Rapidité, simplicité et flexibilité pour la définition et installation des circuits

### Les + utilisation

Système conçu pour fonctionner à une température ambiante moyenne de 40°C, il garantit un plus haut niveau de performance comparé aux 35°C minimum requis par la norme

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|  |        |                                |         |
|--|--------|--------------------------------|---------|
| Modèle                                       | double | Nombre de points de dérivation | 4       |
| Courant assigné CA 50Hz                      | 40 A   | Couleur                        | gris    |
| Nombre de pôles                              | 3      | Classe de protection (IP)      | IP55    |
| Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 8      | Longueur                       | 3000 mm |
| Flexible                                     | Non    | Largeur                        | 35 mm   |
| Tension assignée à CA 50Hz                   | 400 V  | Hauteur                        | 46 mm   |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*