



Gâche 2 temps à encastrer double empennage

REF. 003034

70,08€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	0.219 dm ³
Poids	280 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Gâches 2 temps

- Equipées d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elles permettent le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique
- Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte
- Alimentation 12 V~/=
- A encastrer, double empennage
- Consommation : 300 mA ~ - 400 mA =

Caractéristiques Générales

Verrouillage - gâches

- Equipées d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
- Symétriques afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante
- Réversibles et pouvant ainsi s'installer quel que soit le sens d'ouverture de la porte
- Tirant/poussant (droite/gauche) pour les modèles à encastrer
- Tirant (droit/gauche) pour les modèles en applique