



Goulotte 1 compartiment 35x80mm DLP monobloc - blanc

REF. 0 104 61

22,82€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	24 metres
Volume	67 dm ³
Poids	17150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Goulotte monobloc 35 x 80

Goulotte 1 compartiment

- Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple largeur 65 mm
- Section maximale : 2240 mm²
- Livrée en 12 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvercle 65 mm

Caractéristiques Générales

Goulottes DLP monobloc 35 x 80 et 50 x 80 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support

- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010521	Couvercle souple Longueur 2M blanc 65mm	6,47	24

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.