



## Porte plate vitrée pour coffret et armoire XL<sup>3</sup>400 et XL<sup>3</sup>160 hauteur 900mm

REF. 0 202 85

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Portes

- Livrées avec poignée à barillets interchangeables
- 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)

#### Plates

- Distance plastron porte :
- métal : 38 mm
- vitrée : 34 mm
- Non adaptées au Vistop poignée frontale
- Vitrée

### Caractéristiques générales

#### XL<sup>3</sup> 160 - portes et accessoires




#### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition porte à hublot	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Sans halogène	Oui	Classe de protection (IP)	IP40
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Finition CEM	Non
Numéro RAL	7035	Température de stockage	-5 - 40 °C
Couleur	gris	Finition de la surface	laqué
Modèle	porte de compartiment	Largeur	900 mm
Matériau	acier	Hauteur	575 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C	Profondeur	25 mm

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980293	Renvoi monobloc	9,64	1
980286	Kit Portes pour coffrets	28,84	1
980287	Poignée pour coffrets	106,70	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.