

Multiprise extra-plate équipée de 5 prises 2P+T 16A 3680W à câbler - blanc et gris clair

REF. 0 494 98

LEGRAND



Finition Blanc/Gris

12,92 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs

- Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T
- 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
- A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²

Avantages

- Bloc ultra-plat
- Produit certifié NF

Les + installation

Rallonge extra-plate : peut être glissée sous un meuble

Les + utilisation

L'orientation des prises facilite le branchement des appareils : avec prise centrale inclinée à 45° et prises extérieures à 90° avec puits inversés pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	Autre	Désignation NEMA	Sans
Nombre de prises norme française (type E)	5	Température d'utilisation	-5-35 °C
Avec dispositif on/off	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Interrupteur différentiel	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Protection contre les surtensions	Non	Possible support IFTTT	Non
Courant nominal	16 A	Largeur hors tout	252.5 mm
Avec couvercle	Non	Hauteur hors tout	54 mm
Matériau	Plastique	Profondeur/longueur hors tout	37.5 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-20-70 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antibactérien	Non	Tension d'alimentation	220-230 V
Traitement de surface	Non traité	Neutre obligatoire	Oui
Finition de la surface	Mat	précâblé	Non
Couleur	Blanc	Type de borne	Borne à vis
Numéro RAL (équivalent)	9003	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Equipé de prise(s) USB	Non
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04	Objet connecté	Non
		EAN/Gencode	3414971944183

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.