



Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module

REF. 0 041 01

LEXIC

LEGRAND

42,15 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 1 module
- Caractéristiques en 8V~ :
 - puissance : 4VA
 - consommation : 360mA
 - puissance acoustique : 80dB
- Caractéristiques en 12V~ :
 - puissance : 5VA
 - consommation : 420mA
 - puissance acoustique : 84dB
- Courant alternatif 50Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d'usages

Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier/corps	Gris	Consommation d'électricité	0.42-0.42 A
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Batterie incorporée	Non
Volume	84 dB	Largeur en nombre de modules	1
Tension nominale (Un)	12-12 V	Largeur	17.7 mm
Classe de protection (IP)	IP20	Hauteur	77.8 mm
Type de courant	AC	Profondeur	94.8 mm
		EAN/Gencode	3245060041014

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.