

Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 360mm

REF. 0 320 49

LEGRAND



0,67 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

- Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure
- Dimensions :
 - largeur : 7,6mm
 - longueur à plat : 360mm
- Ø de serrage :
 - maximum : 98mm
 - minimum : 4,8mm
- Livré par sachet de 100
- Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	7.6 mm	Qualité du matériau	polyamide
Longueur de bande	360 mm	Traitement de surface	non traité
Épaisseur de bande	1.9 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Diamètre max. du faisceau	98 mm	Sans halogène	Oui
Résistance min. à la traction	530 N	Couleur	incolore
Température de fonctionnement	-40 - 75 °C	Transparent	Oui
Température de montage	-10 - 40 °C	Réfléchissant (couleur fluorescente)	Non
Modèle	crantage intérieur	Champ d'inscription	sans
Fermeture à bande	langnette/patte en plastique	Fermeture amovible	Non
Matériau	plastique	Type de fixation	sans
		Homologation UL	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.