

Porte-repères Mémocab pour repérage tenant et aboutissant simultané longueur de repérage 30mm section mini 0,75mm²

REF. 0 379 11

MÉMOCAB

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

- Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
- Longueur de repérage 30mm
- 12 repères
- Ø minimum : 2,3mm²
- Ø maximum : 4,8mm²

Les + installation

Porte-repères prédécoupés en bobine

Les + utilisation

Pour repérage tenant/aboutissant simultané

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	forme de rouleau	Longueur	30 mm
Crantage	sans	Couleur	incoloré
Matériau	plastique	Transparent	Oui
Diamètre du conducteur	1 - 2.3 mm	Avec zone de texte	Non
Diamètre de câble	2.3 - 4.8 mm	Impression	sans
		Type de montage	autre