



## Témoin lumineux Livinglight diffuseur rouge - Anthracite - 1 module

REF. L4371R

LIVING LIGHT

BTICINO



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Témoin lumineux avec diffuseur rouge Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Anthracite

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>		<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	7016
<b>mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)</b>		<b>Transparent</b>	Non
<b>Douille</b>	autre	<b>Couleur de la source lumineuse</b>	rouge
<b>Avec source lumineuse</b>	Oui	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP2X
<b>Avec lumière clignotante</b>	Non	<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Avec symbole/impression permanent(e)</b>	Oui	<b>Puissance de la lampe max.</b>	0.15 W
<b>Avec symbole interchangeable</b>	Non	<b>Largeur hors tout</b>	22 mm
<b>Utilisation comme contact à poussoir</b>	non	<b>Hauteur hors tout</b>	47 mm
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	38 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Profondeur d'encastrement</b>	7 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Finition de la surface</b>	mat	<b>Type de borne</b>	borne à vis
<b>Couleur</b>	anthracite	<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>