

## Extendeur audio et vidéo HDMI pour liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m

REF. 0 517 38

MOSAIC

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Extendeur HDMI, pour la liaison de terminaux HDMI distants

- Extendeur audio vidéo HDMI distants jusqu'à 60m
- Le kit comprend :
  - boîtier émetteur
  - boîtier récepteur
  - les alimentations
- Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
- Contrôle infrarouge inclus
- Certifié HDBaseT

#### Les + installation

La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ45/RJ45 non fourni

#### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Traitement antibactérien	Non
Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Finition de la surface	mat
Utilisation	HDMI	Couleur	noir
Bague de support	Non	Transparent	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Type de fixation	autre
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Domino	Non
Avec impression	Non	Largeur d'appareil	94 mm
Type de montage	saillie	Hauteur d'appareil	25 mm
Matériau	métal	Profondeur d'appareil	69 mm
Qualité du matériau	autre	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C