

## Extendeur audio et vidéo HDMI pour liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m

REF. 0 517 38

MOSAIC

LEGRAND



1 120,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Extendeur HDMI, pour la liaison de terminaux HDMI distants

- Extendeur audio vidéo HDMI distants jusqu'à 60m
- Le kit comprend :
  - boîtier émetteur
  - boîtier récepteur
  - les alimentations
- Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
- Contrôle infrarouge inclus
- Certifié HDBaseT

#### Les + installation

La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ45/RJ45 non fourni

#### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	mécanisme complet avec cadre	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Utilisation</b>	HDMI	<b>Finition de la surface</b>	mat
<b>Bague de support</b>	Non	<b>Couleur</b>	noir
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Transparent</b>	Non
<b>Champ d'inscription</b>	sans champ d'inscription	<b>Type de fixation</b>	autre
<b>Avec impression</b>	Non	<b>Domino</b>	Non
<b>Type de montage</b>	saillie	<b>Largeur d'appareil</b>	94 mm
<b>Matériau</b>	métal	<b>Hauteur d'appareil</b>	25 mm
<b>Qualité du matériau</b>	autre	<b>Profondeur d'appareil</b>	69 mm
		<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	5 - 45 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.