

Conduit TIIB 3422 Ø40mm pour remontées aéro-souterraines - ivoire RAL1015

REF. 00540



4,76€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Arnould
Emballage	50 metres
Volume	175.232 dm ³
Poids	7654 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

TINB et TIIB 3422

- TINB : Tube Isolant Noir de Branchement
- TIIB : Tube Isolant Ivoire de Branchement

Ø40 mm

- Sans tire-fils
- Ivoire RAL 1015

Caractéristiques Générales

Conduits TINB et TIIB 3422 - spécifiques qui répondent aux exigences ERDF pour les remontées aéro-souterraines

- Conformes à la norme NF EN 61386-22 et répond à la norme NF C 20-540
- IP 68 conduit seul
- IP 44 conduit + manchon
- Répondent aux tests de vieillissement et environnement ERDF : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
- Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques
- Installation enterrée (Voie Réseau Distribution) tolérée si Ø inférieure à 40 mm
- Préféré DuoGliss TPC
- Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)