



Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc

REF. 0 767 20

MOSAIC

LEGRAND

195,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, thermostat d'ambiance à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Une sortie par contact non alimenté
- Pouvoir de coupure pour utilisation en BT :
 - 8A - 230V~ pour circuit résistif
 - 2A - 230V~ pour circuit inductif
- Pouvoir de coupure pour utilisation en TBT :
 - de 1mA à 500mA maximum 12V~ à 48V~ ou 12V= à 24V=

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs - Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (confort, froid ou hors gel, arrêt)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation électrique	230 V CA	Avec affichage	Non
Raccordement	tri-quadrifilaire	Commande	pivotant
Avec récepteur	Non	Avec raccord d'eau	Non
Plage de mesure	10 - 30 °C	Finition des contacts	contact inverseur (NO/NC)
Capteur externe	Non	Tension max. contacts	250 V
Retour thermique	sans	Charge de contact max.	8 A
Caractéristique de réglage	autre	Classe de protection (IP)	IP30
Chauffer	Oui	Antidéflagration	Non
Nombre de sorties chauffage	1	Couleur	blanc
Adapté aux climatiseurs	Oui	Numéro RAL	9003
Nombre de sorties refroidissement	1	Hauteur	45 mm
Valeur différentielle	2 - 2 K	Largeur	45 mm
Différence ajustable	Non	Profondeur	32.5 mm
Température affichée	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec indication du bruit	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de capteur	autre	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	encastré	Possible support IFTTT	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
		Température de stockage	-10 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.