

Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus - blanc

REF. 0 303 16

DLPLUS

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cette boîte permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte

- Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Dimensions : 75mm x 75mm x 35mm
- Blanc

Les + installation

Grille de fixation à l'intérieur de la boîte (utiliser des vis) - Cadre prédécoupé en hauteur et en largeur correspondant aux hauteurs et largeurs des moulures

Les + utilisation

Permet de réaliser des dérivations sur les 4 faces de la boîtes : au centre, à gauche ou à droite, ou en angle

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	75 mm	Classe de protection (IP)	autre
Largeur	75 mm	Résistance aux chocs	autre
Profondeur	35 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-25 - 60 °C
Couleur	blanc	Equipé d'un porte étiquette	Non
Numéro RAL	9003	Equipé d'une porte ou couvercle	Non
Sans halogène	Oui	Mode de pose	apparent/saillie