

## Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V + 4 prises RJ45 avec switch Ethernet 10/100mbps - alu et noir

REF. 0 503 95

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
- 4 prises RJ45 (1 entrée et 3 sorties) - Switch ethernet de 10mbps à 100 mbps - Alu/Noir
- Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant - Avec interrupteur général ON/OFF
- Matière ABS
- Cordon PVC noir 2m, (3G , 1mm<sup>2</sup>)

### Avantages

Donner accès à internet en multipliant l'accès avec plus de sorties internet

Protection des équipements branchés grâce au parafoudre avec voyant intégré dans le produit : protège TV, hi-fi , lecteur DVD, informatique... contre les chocs de foudre

Bloc rotatif qui permet l'orientation des prises suivant ses besoins

### Les + installation

Rallonge multiprise à poser ou à fixer - Mise en réseau d'ordinateur, box, imprimante, scanner...

### Les + utilisation

Parfait pour un poste de travail au bureau ou à la maison: prises de courant pour l'énergie et switch RJ45 pour accès au réseau internet filiaire

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	autre		
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	4	Finition de la surface	mat
Nombre de prises norme française (type E)	4	Couleur	aluminium
Avec dispositif on/off	Oui	Transparent	Non
Interrupteur différentiel	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Filtre anti-parasite réseau	Non	Longueur d'alimentation	1.5 m
Protection contre les surtensions	Non	Prise inclinée ou inclinable	Oui
Courant nominal	16 A	Angle de l'insert central vrillé	45°
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec couvercle	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	443 mm
Traitement antibactérien	Non	Hauteur hors tout	90 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur/longueur hors tout	63.5 mm
		Objet connecté	Non