



Platine de rue Linea 3000 audio modulable

REF. BT343071

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements

- Platine de rue Linea 3000 audio saillie en Zamak BUS 2 fils
- Sans contrôle d'accès
- Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A
- Configurable pour 1 ou 2 logements

Les + installation

En option : accessoires visière anti-pluie référence BT343051, montage en encastré avec accessoires référence BT343061 et sa boîte d'encastrement référence 350020

Les + utilisation

Caméra grand angle avec LED à vision de nuit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Section de câble	1-2.5 mm ²
		Equipé d'un porte étiquette	Oui
		Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Nombre de boutons de sonnette	2	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Matériau des boutons de sonnette	autre	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Matériau de la façade	autre	Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Hauteur de la plaque frontale	190 mm	Mode de commande	Filaire
Largeur de la plaque frontale	100 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur d'encastrement	26.65 mm	Fonction mains-libres	Oui
Type de montage	saillie	Réglage du volume sonore	Oui
Technique d'installation	système bus	Adressable	Non
Couleur	argent	Portier avec Application mobile	Oui
Classe de protection (IP)	IP54	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Résistance aux chocs	IK07	Type de caméra	Orientable
Profondeur d'encastrement	26.65 mm	Angle de vue de la caméra	100 °
Température d'utilisation /d'installation	-15-50 °C	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Température de stockage	-20-70 °C	Type de grade de communication	Autre
Type de tension	AC/DC	Objet connecté	Oui
Tension d'alimentation	18-240 V	Moyen de pilotage	Autre
Courant d'alimentation	0.04-1 A	Pilotable à la voix	Non
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz	Programmable	Non
Niveau sonore	80 dB	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Consommation en veille	40 mA	Connectable par box Internet	Non
Sans halogène	Oui		
Nature du câble pour connexion	Souple		