



Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail

REF. 0 489 35

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement DALI, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space...

- Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonique 360° avec 1 entrée RJ45 - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
- Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
- Portée latérale Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
- Tension : 16V= - Consommation à vide : 25mA - Raccordement par bornes automatiques
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou les configurateurs de réglage

Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Double technologie Infrarouge et Ultrasonique qui permet une détection de présence précise

Les + installation

Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm - Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de présence		
Type de capteur	Ultrasonique		
Avec interface DALI	Oui	Type de montage	Encastré
Régulation de la lumière constante	Oui	Matériau	Plastique
Arrêt forcé	Oui	Qualité du matériau	Thermoplastique
Percée pour animaux	Non	Sans halogène	Oui
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Traitement de surface	Autre
Réticulable	Non	Finition de la surface	Brillant
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Couleur	Blanc
Largeur de portée max.	8 m	Numéro RAL (équivalent)	9006
Longueur de portée max.	8 m	Transparent	Non
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Classe de protection (IP)	IP20
Adapté pour une transmission sans fil	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Commandable à distance	Oui	Tension nominale	16 V
Avec télécommande	Non	Durée de marche min.	5 s
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Durée de marche max.	30 min
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	360-360 °
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Oui	Température	-5-45 °C
Fonction de variation avec insert variableur	Oui	Nombre de zones de commutation	2
		Courant de commande	30 mA
		Fonction d'alarme	Non
		EAN/Gencode	3414970544278