

## Commande Céliane 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME\_Up

REF. 0 675 52

MYHOME UP

LEGRAND



102,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Commande BUS Céliane 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets
- Peut piloter jusqu'à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs
- Peut piloter soit :
  - 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles
  - 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples, d'une bague et une plaque Céliane

### Avantages

- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME\_Up

### Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

Permet de réaliser des commandes point à point ou d'ambiance ou de groupe ou centralisées

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Système de bus KNX	Non	Largeur	45 mm
Système de bus KNX-radio	Non	Hauteur	45 mm
Système de bus radio	Non	Profondeur	24 mm
Système de bus LON	Non	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Système de bus Powernet	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-35 °C
Autres systèmes de bus	Autre	Température de stockage	-10-70 °C
Radio bidirectionnelle	Non	Fréquence	0-0 Hz
Mode de pose	Encastré	Consommation en veille	8.5 mA
Avec protection contre le vol/démontage	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couplage au bus inclus	Oui	Sans halogène	Non
Nombre de points d'actionnement	2	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de touches	4	Capacité des bornes	0.34-2.5 mm <sup>2</sup>
Avec affichage LED	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Avec champ d'inscription	Non	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Avec affichage	Non	Adressable	Oui
Matériau	Plastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Objet connecté	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Programmable	Oui
Couleur	Autre	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Transparent	Non	Connectable par box Internet	Non
Avec thermostat d'ambiance	Non	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Avec capteur infrarouge	Non	EAN/Gencode	3245060675523
Classe de protection (IP)	IP20		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.