

Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc



REF. 6 006 01

DOOXIE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient 10AX - 250V dooxie spécial chantier - Blanc - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
		Résistance aux chocs	IK04
Type de commutation	va-et-vient	Tension nominale	250 V
Type de commande	autre	Courant nominal assigné	10 A
Assemblage	mécanisme seul	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	50	Type de raccordement	autre
Type de montage	encastré	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	fixation à vis	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement antibactérien	Non	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Finition de la surface	brillant	Température de stockage	-25 - 60 °C
Couleur	blanc	Type de tension	AC
Numéro RAL (équivalent)	9003	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	non	Section de câble	1.5 - 1.5 mm ²
Voyant	non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Fonction d'éclairage	autre	Maintien du câble	Non applicable
Type d'éclairage	autre		