

Cartouche Enedis cylindrique AD neutre - 22x58mm

REF. 0 160 82

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche Enedis cylindrique type AD
- Neutre
- Dimensions : 22mm x 58mm
- Conforme à la norme HN62-S-83

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Modèle | autre |
| Largeur hors tout | 22 mm |
| Taille | 22x58 mm |
| Profondeur/longueur hors tout | 58 mm |
| Classe de fonctionnement | autre |
| Finition du voyant indicateur | autre |
| Puissance de coupure | 120 kA |
| Température d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
| Température de stockage | -40-70 °C |