



## Press-étoupe plastique IP68 PG36 RAL9011

REF. 0 979 77

16,19€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	3.186 dm <sup>3</sup>
Poids	743 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### P.E. noirs RAL 9011

- Ecrous noir et joint de surface RAL 9011 à commander

##### Filetage PG

- Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
- PG : 36
- Capacité de serrage Ø Mini : 22 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 32 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Press-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction