

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir 5 commandes - finition graphite

REF. 0 679 05

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Graphite

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes : - 5 x référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 5 commandes compactes 10AX- 5 x référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes 6A
- Doigt large
- Finition Graphite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------|
| | | Traitement antibactérien | Non |
| Modèle | Autre | Couleur | Autre |
| Impression/marquage | Sans | Avec champ d'inscription | Non |
| Utilisation | Bouton à contact maintenu | Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
| Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus | Non | Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
| Type de fixation | À clipser | Résistance aux chocs | IK04 |
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non | Largeur | 124 mm |
| Matériau | Plastique | Hauteur | 53 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur | 10.5 mm |
| Sans halogène | Oui | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Traitement de surface | Laqué / peint | Température de stockage | -10-70 °C |
| Finition de la surface | Brillant | EAN/Gencode | 3414970487636 |