

Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO63 ou PG48

REF. 0 980 60



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	1.233 dm ³
Poids	284 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Joint à entrées multiples

- Se montent à la place de la bague d'étanchéité du presse-étoupe plastique IP 68 ou IP 55
- Transforment un P.E. plastique IP 68 en P.E. IP 66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche) et un P.E. IP 55 en P.E. à entrées multiples IP 55
- Pour montage dans PE : ISO 63 ou PG 48
- Capacité de serrage Ø mini : 2 x Ø2 ou 2 x Ø3,5 ou 3 x Ø6,5 mm
- Capacité de serrage Ø maxi : 2 x Ø3,5 ou 2 x Ø6,5 ou 3 x Ø9,5 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil