



## Coffret étanche Plexo<sup>3</sup> pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 12 modules - 1000V=

REF. 4 140 33

PLEXO<sup>3</sup>

LEGRAND

113,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo<sup>3</sup>, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

- Coffret Plexo<sup>3</sup> à équiper 1 rangée, 12 modules
- IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Livré avec :
  - des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
  - rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
  - embouts à perforation directe
  - 1 obturateur 5 modules
- Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

### Les + installation

Reçoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques

### Les + utilisation

Assure une résistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |           |                                   |        |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Type de montage                      | saillie   | Profondeur                        | 151 mm |
| Nombre de rangées                    | 1         | Profondeur intérieure             | 89 mm  |
| Largeur dans les unités de partition | 12        | Rail DIN                          | Oui    |
| Type de couvercle                    | porte     | Avec plaque de montage            | Non    |
| Finition du couvercle                | fermé     | Possibilité de montage en saillie | Oui    |
| Couvercle/porte transparent(e)       | Oui       | Finition CEM                      | Non    |
| Matériau du boîtier                  | plastique | Couleur                           | gris   |
| Hauteur                              | 282 mm    | Numéro RAL                        | 7046   |
| Largeur                              | 340 mm    | Classe de protection (IP)         | IP65   |
|                                      |           | Avec serrure                      | Non    |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.