

Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm

REF. 0 331 95

LEGRAND



1,41 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colliers à témoin de serrage

- Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles
- Débrayables par pincement de la tête du collier
- Maintien de la lanière après serrage

Caractéristiques générales

Colliers - à témoin de serrage et auto-agrippants

Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI ...

Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	15 mm	Matériau	plastique
Longueur de bande	225 mm	Qualité du matériau	polyamide
Épaisseur de bande	1.5 mm	Traitement de surface	plastifié
Diamètre max. du faisceau	50 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Résistance min. à la traction	100 N	Sans halogène	Oui
Température de fonctionnement	-25 - 70 °C	Couleur	noir
Température de montage	-5 - 40 °C	Champ d'inscription	sans
Modèle	crantage extérieur	Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	languette/patte en plastique	Type de fixation	autre
		Homologation UL	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.