

Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029

REF. 01340

LEGRAND



5,49 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DuoGliss, conduit enterré DuoGliss permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains

- Conduit DuoGliss® tube pour canalisation
- Vert RAL6029 - Diamètre conduit 40mm avec tire-fils pour courants faibles renforcés en acier nylonisé
- IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit DuoGliss TPC + manchons : IP54
- Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
- Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Avantages

Diamètre 25, 32, 40 = Exclusivité LEGRAND

Lubrification exclusive: 30% de gain de temps au filage

Tire-fils renforcé en acier nylonisé

Les + utilisation

Grande résistance mécanique (IK10) pour la protection des fils et câbles électriques

Recommandations / restrictions d'usages

A utiliser avec un grillage avertisseur (rouge ou vert) pour éviter toute dégradation lors des travaux ultérieurs

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	polyoléfine	Paroi creuse	Non
Sans halogène	Non	Installation sur du béton	Non
Finition ignifugée	Non	Installation de machines et d'équipements	Non
Tenue à la flexion	flexible	Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui
Avec manchon	Non	Installation extérieure	Oui
Classe de résistance à la compression	lourd (classe 4)	Sol	Oui
Résistance aux chocs	lourd (classe 4)	Diamètre intérieur	30 mm
Montage encastré	Non	Diamètre externe	40 mm
Apparent	Non	Couche interne extrêmement glissante	Oui
Sur bois	Non	Couleur	vert

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.