

## Cordon optique Core OM4 multimode LCS<sup>3</sup> duplex SC/SC - longueur 3m

REF. 0 322 62

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



39,99 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique avec des performances optimales

- Gains de couleur Aqua
- Cordons duplex SC/SC
- Longueur 3m
- Equipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Cordons Core

### Les + installation

Pour installation multimodes 50/125µm, type OM4

### Recommandations / restrictions d'usages

Les cordons de brassage en fibre optique Legrand conviennent aux datacom, aux datacenters et à certaines applications critiques à faible perte. Conforme aux exigences de performances CEI, ANSI-TIA et Telecordia

### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de fibre	Multimode 50/125	Couleur de la gaine	Turquoise
Catégorie	OM4	Douille de protection contre le ployage	Enfiché
Nombre de fibres	2	Ignifugé	Selon IEC/EN 60332-24-3
Diamètre extérieur gaine fibre simple	2 mm	Sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
Type de câble	Duplex	Température d'utilisation /d'installation	-20-60 °C
Longueur	3 m	Température de stockage	-20-60 °C
Type de connecteur raccordement 1	SC duplex	Numéro RAL	1018
Type de connecteur raccordement 2	SC duplex	EAN/Gencode	3414972057981

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.