

Presse-étoupe plastique IP68 PG48 RAL7001

REF. 0 980 29

22,79€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2 unités
Volume	1.409 dm ³
Poids	305 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. gris RAL 7001

- Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Filetage PG

- Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
- PG : 48
- Capacité de serrage Ø Mini : 34 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 44 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction