



Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - alu

REF. 0 793 42

MOSAIC

LEGRAND

9,21 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 16A 230V - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Couleur Aluminium
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière

Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Pour montage mural dans boîte d'encastrement ou cadre saillie profondeur 40mm recommandée

Les + utilisation

Équipée d'un dispositif de protection renforçant la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Sans halogène	Oui
Contact de protection	Oui	Traitement de surface	laqué / peint
Broche ronde de mise la terre	Oui	Finition de la surface	brillant
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Traitement antibactérien	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Avec dispositif on/off	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre d'unités	1	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Courant nominal	16 A
Nombre de phases	1	Tension nominale	250 V
Impression/marquage	sans	Fréquence	50 - 60 Hz
Type de raccordement	borne automatique	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec couvercle à charnière	Non	Résistance aux chocs	IK04
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Couleur	aluminium	Profondeur d'appareil	38.5 mm
Numéro RAL (équivalent)	7040	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Verrouillable	Non	Possible support IFTTT	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Encastrement isolé	Non	Profondeur d'encastrement	30 mm
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de montage	support de module	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
Type de fixation	fixation par encliquetage	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Matériau	plastique	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	thermoplastique	Couvercle	plaque centrale

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.