



Bouton tournant lumineux à manette rouge IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 45°

REF. 0 240 31

OSMOZ

LEGRAND

32,94 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant lumineux Osmoz composable
- A manette - Rouge
- IP69 - 2 positions fixes - 45°
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| Nombre de positions de commutation | 2 | Avec bague frontale | Oui |
| Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier | Matériau de la bague frontale | Plastique |
| Adapté à l'éclairage | Oui | Couleur de bague frontale | Chrome |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge | Classe de protection (IP), face avant | IP66 |
| Couleur de la calotte du voyant lumineux | Incolore | Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
| Type de lentille | Rond | Température d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
| Diamètre de trou | 22.5 mm | Température de stockage | -40-70 °C |
| Fonction de commutation encliquetable | Oui | Sans halogène | Oui |
| A rappel | Non | EAN/Gencode | 3245060240318 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.