

Kit double prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition alu



REF. 3 004 01

DOOXIE

LEGRAND

Niveau

Finition Effet aluminium



30,40 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les prises de courant précâblées dooxie vous permettent dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit : en partant des mêmes fils, les possibilités de branchement sont multipliées

- Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche - Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque effet aluminium

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque Legrand

Type de pose Encastré

Etat de livraison Kit

Intensité 16 A

Tension 230 V

Nombre de modules 2 postes

Type de connexion Bornes à connexion automatiques