



Luminaire encastré rectangulaire anthracite Kalank standard 340x330mm avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1800lm

REF. 512 376

451,70€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	17.566 dm ³
Poids	3117 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR

Fluo 1800 lm

- Consommation totale : 28 W
- Puissance source : 26 W
- Lampe G24q3 fournie
- Standard 340 x 330 mm
- Anthracite

Caractéristiques Générales

Luminaires encastrés Kalank rectangulaires sans grille - fluo (flux brut)

- Classe I
- 850 °C/30 sec
- Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement)
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Luminaires antivandales : aluminium-polycarbonate IP 55 / IK 10
- Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public