



Butée de blocage pour bloc de jonction Viking3 avec pas 8mm

REF. 0 375 11

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Butées de blocage

- Acceptent les repères CAB 3

Pas 8 mm

- Pour rails symétrique profondeur 15 mm et symétrique EN 60715 profondeur 7,5 mm et 15 mm
- Accepte le porte-étiquette réf. 0 395 96

Caractéristiques générales

Blocs de jonction Viking™ 3 - accessoires

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	gris
Type de montage	profilé chapeau 35 mm
Finition du verrouillage	filetable
Matériau	plastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Largeur	8 mm
Hauteur	31.8 mm
Profondeur	48.4 mm