

## Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 23



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	15.195 dm <sup>3</sup>
Poids	1082 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Boîtes multipostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1
- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
- 3 postes
- 6/8 modules
- Utilisation horizontale ou verticale

#### Caractéristiques Générales

##### Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m<sup>2</sup>/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m<sup>2</sup>/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles (Ø4 à 9 mm), une pour gaine
- Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable

