



Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 - 150x150x80mm

REF. 0 356 50

ATLANTIC

LEGRAND

779,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Atlantic, boîtier industriel inox pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements corrosifs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10
- Dimensions extérieures :
 - hauteur 150mm
 - largeur 150mm
 - profondeur 80mm
- Inox 304L - Vis imperdables
- Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - Vis inox
- IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les + installation

Boîtier réversible, 2 modes de fixation :

- fixation directe
- fixation par pattes en acier inox référence 036407

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie	Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	1 mm
Type de couverture	Couvercle	Possibilité de montage en saillie	Non
Finition du couvercle	Fermé	Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
Type de porte	Sans	Type de traitement de la surface	Non traité
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Avec cadre/support de montage	Non
Avec serrure	Non	Convient pour utilisation à l'extérieur	Oui
Hauteur	150 mm	Adapté à un parafoudre	Non
Largeur	150 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur	80 mm	Classe de protection	I
Profondeur d'encastrement	80 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK09
Profondeur intérieure	76 mm	Maintien de fonction	Autre
Épaisseur de matériau du boîtier	1 mm	EAN/Gencode	3245060356507

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.