

Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc antimicrobien



REF. 0 757 19

GOULOTTE À
CLIPPAGE DIRECT
PROGRAMME
MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Angles pour goulotte 50 x 180

- Angle extérieur, varie de 85° à 120°
- Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Caractéristiques Générales

Goulotte blanc antimicrobien Mosaic™ à clippage direct 50 x 180

- Blanc antimicrobien
- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.