Éclisse rapide sans vis EDRN chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 et ZF31 - finition EZ

REF. 5 582 41 | **EDRN** | **LEGRAND CABLE MANAGEMENT**

9,86 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Éclisse rapide sans vis EDRN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 et ZF31 hauteur 25 , 50 et 100 - livré avec clé - finition EZ

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Connecteur longitudinal
Connecteur articulé horizontal	Oui
Connecteur articulé vertical	Non
Type de raccordement	Encliquetable
Adapté à un caniveau à grille	Oui
Adapté à une échelle de câble	Non
Adapté à un caniveau de câble	Non
Adapté à la largeur du système de support de câble	50-600 mm
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles	50-50 mm
Longueur	250 mm

Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Matériau	Acier
Acier inoxydable, décapé	Non
Qualité du matériau	Autre
Type de traitement de la surface	Galvanisé/électrogalvanisé
Temperature d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Couleur	Zinc
Temperature de stockage	-20-120 °C
Sans halogène	Oui
EAN/Gencode	3599075582414

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.