

**Bouton poussoir métal à touche lumineuse Martin Lunel IK08 3A  
250V~**

REF. 0 455 04

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

---

Martin Lunel, bouton poussoir destiné à une utilisation en environnement sévère

- Bouton poussoir à touche lumineuse - métal - Martin Lunel
- Bleu - 250V~ - 3A
- IK08 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Sans halogène	Oui
Modèle	bouton-poussoir unique	Traitement de surface	autre
Type de commande	bouton-poussoir	Couleur	bleu
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Transparent	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Tension nominale	250 V	Impression	sans
Courant nominal assigné	3 A	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Avec éclairage	Oui	Largeur d'appareil	94 mm
Contact de report	Non	Hauteur d'appareil	72 mm
Type de montage	saillie	Profondeur d'appareil	75 mm
Type de fixation	fixation à vis	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	métal	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	autre	Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non