



Echangeur air/air capacité dissipation 50W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

REF. 0 353 73

LEGRAND

2 870,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Echangeurs air/air

A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire

Isolation totale des circuits intérieur et extérieur

Batterie d'échange lavable

Température ambiante de fonctionnement : - 5 °C à + 40 °C

Capacité de dissipation : 50 W/°C

Caractéristiques Générales

Gestion thermique des armoires - échangeurs et climatiseurs

RAL 7035

Assurent le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C

Entretien réduit sans filtre

IK 08